



Produkt	Egenskaper	Färg	Viskositet	Skinnbildning	Hårdhet	Brottöjning Draghållfasthet	
			mPa s @ 23 ° C	23 ° C / 50% RH	Shore A	%	N / mm
SILPURAN® 4200	Ättikhärdande lim, tätningsmedel för medicinska tillämpningar	Transparent	300	ca. 5-10 min	35	300	5,5
ELASTOSIL® A07	Låg viskositet, utmärkt vidhäftning	Transparent	8	ca. 3 min	20	300	1,5
ELASTOSIL® A234	Flytande, UL 94 VO, utmärkt värmebeständighet	Vit	35	ca. 10 - 15 min	36	200	2,5
ELASTOSIL® A33	Tixotrop pasta, god vidhäftning, utmärkta mekaniska egenskaper	Elfenbensvit	Tixotrop pasta	ca. 10 - 20 min	28	300	2,5
ELASTOSIL® E10	Flytande, utmärkt värmebeständighet	Röd	8	ca. 10 - 15 min	25	300	2,5
ELASTOSIL® E4	Tixotrop pasta, standardlim, tätningsmedel	Transparent	Tixotrop pasta	ca. 20 - 25 min	15	750	2
ELASTOSIL® E41	Flytande, innehåller lösningsmedel, Utmärkta mekaniska egenskaper	Transparent	65	ca. 10 - 20 min	40	350	6
ELASTOSIL® E43	Självtjämnande, utmärkta mekaniska egenskaper	Svart / Transparent	300	ca. 15-20 min	30	600	6,2
ELASTOSIL® E60 N	Flytande, godkänd för livsmedelskontakt, god värmebeständighet	Grå	80	ca. 5 - 10 min	35	250	2,5
ELASTOSIL® E60	Gjutbar	Röd	70	ca. 10 - 20 min	32	250	2,5
ELASTOSIL® N10	pH-neutral härdning, självtjämnande	Transparent	8	ca. 25 min	25	200	1,5
ELASTOSIL® N189	pH-neutral härdning, UL 94 VO, bra UV-resistens	Svart	Tixotrop pasta	ca. 10 - 15 min	32	300	2
ELASTOSIL® N199	pH-neutral härdning, mycket bra mekaniska egenskaper	Transparent	Tixotrop pasta	ca. 30 min	35	500	4,9
ELASTOSIL® N2010	pH-neutral härdning, flytande	Transparent	20	ca. 20 min	25	200	1
ELASTOSIL® N2034	pH-neutral härdning, flytande, UL 94 VO	Röd	25	ca. 20 min	35	200	2
ELASTOSIL® N2189	pH-neutral härdning, UL 94 VO, bra UV-resistens	Svart	Tixotrop pasta	ca. 15 min	45	250	2,5
ELASTOSIL® N2199	pH-neutral härdning, utmärkt vidhäftning	Transparent	Tixotrop pasta	ca. 15 min	30	350	2,5
ELASTOSIL® N288	pH-neutral härdning, utmärkt värmebeständighet, vidhäftning	Röd	65	ca. 50 min	35	300	3,5
ELASTOSIL® N9111	pH-neutral härdning, universallim, tätningsmedel, UL 94 VO	Svart / Vit	Tixotrop pasta	ca. 25 - 30 min	30	500	2,2
ELASTOSIL® E50	Flytande, lösningsmedelsfritt alternativ till E41, utmärkta mekaniska egenskaper	Transparent	50	ca. 10 min	35	350	3,6
ELASTOSIL® E43 N	Självtjämnande, utmärkta mekaniska egenskaper, godkänd för livsmedelskontakt	Transparent	300	ca. 5 - 10 min	30	500	8
ELASTOSIL® E14	Tixotrop pasta, bra mekaniska egenskaper, utmärkt värmebeständighet	Röd	Tixotrop pasta	ca. 15 - 20 min	38	450	3
ELASTOSIL® E47	Tixotrop pasta, snabb härdning vid 80 ° C, utmärkta mekaniska egenskaper	Transparent	Tixotrop pasta	ca. 5 - 15 min	35	450	4,5

RTV-1 silikoner är färdiga att använda och härdar vid rumstemperatur och är idealiska för limning, tätning och packning.

ELASTOSIL® kan exempelvis används för lim, packningar samt tätningsmedel för värmeöverföring och isolering av elektriska komponenter.